

## UP19K-110F-H9-D0

热探测器的激光功率测量高达110 W。



### 产品系列主要特性

#### 模块化概念

提高您的探测器的功率: 有5种不同的冷却模块

#### 性能高

- 上升时间快(0.6 秒)
- 损坏阈值高(45 kW/cm<sup>2</sup>)

#### 设计紧凑

仅20.6 mm 厚(15S 型)

#### 能量模式

测量单次能量上升高至 15 J

#### 智能接口

包含所有的校准数据

#### 兼容性支架

[STAND-S-233](#)

## 规格

### 测量能力

最大平均功率(连续)	110 W
最大平均功率(1 分钟)	150 W
噪声等效功率 <sup>1</sup>	3 mW
光谱范围 <sup>2</sup>	0.193 - 20 μm
典型升起时间 <sup>3</sup>	1.5 s
功率校准不确定性 <sup>4</sup>	±2.5 %
重复性	±0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

### 测量能力(能量模式)

最大可测量能量 <sup>1</sup>	25 J
噪声等效能量 <sup>2</sup>	0.06 J
最小重复周期	4 s
最大脉冲宽度	88 ms
能量校准不确定性 <sup>3</sup>	±5 %

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

### 损坏阈

最大平均功率密度 <sup>1</sup>	45 kW/cm <sup>2</sup>
最大能量密度 <sup>2</sup>	1 J/cm <sup>2</sup>

1. 1064 nm, 10 W CW. May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

### 物理特性

冷却	风扇
----	----

孔径	19 mm
吸收器	H9
尺寸	50H x 50W x 63D mm
重量	0.25 kg
<b>订购信息</b>	
UP19K-110F-H9-D0	200994B
UP19K-110F-H9-INT-D0	202623B
UP19K-110F-H9-IDR-D0	203332
UP19K-110F-H9-BLU-D0	203631B

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表